

震动排痰仪技术参数

一、技术参数：

- 1、结构形式：便携式；
- 2、显示界面： ≥ 7.0 英寸高清晰彩色液晶显示屏，工作参数直观明了；
- 3、操作方式：按键操作和触摸屏操作均可
- 4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效
- 5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗；
- 6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全；
- 7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机。
- 8、工作模式：手动模式和自动模式。
- 9、手动模式：振动频率为 $5\text{Hz}\sim 30\text{Hz}$ ，连续可调。压力范围为 $1.5\text{kPa}\sim 3.9\text{kPa}$ ，连续可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围 $1\text{min}\sim 99\text{min}$ ，步距 1min ；
- 10、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。定时范围为 $5\text{min}\sim 20\text{min}$ ，步距 1min 。

二、主要配置：

- 1、主机：1 台
- 2、重复使用充气背心：大、中 各 1 套；

3、背心内衬：大、中 各 1 套；

4、重复使用胸带：大码 1 套

5、手持开关：1 个